

[実寸] ドリル下穴寸法印図

※センターズレ防止にテトラビットをお勧めします。
●ドリルを図の実寸に合わせ印をしてください。


AXX-700



軸頭出部は締付ナット分を残しサンダーカットで調整します。



●コンクリート用ドリル 15M




●コンクリート用ドリル 8M


(15M ドリル用・ガイド下穴)



SML/ラムダ



●コンクリート用ドリル 8M (12.5M ドリル用・ガイド下穴)



●コンクリート用ドリル 12.5M ~ 12.7M




◎ドリルの肩から測ってください。

SP-0/2




●コンクリート用ドリル 8M (15M ドリル用・ガイド下穴)



●コンクリート用ドリル 15M



●コンクリート用ドリル 10.5M



◎ドリルの肩から測ってください。

※複写・複製禁止。Synapse.International.,Company.